

Hadice z plastu PEN-8X1,25-BL

Číslo dílu: 551458

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	8 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	35 mm
Vnitřní Ø	5.7 mm
Min. poloměr ohybu	22.5 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-] voda (tekutá, bez ledu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-30 °C...60 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.02327 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 8 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s převlečnou maticí pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm
Barva	modrá
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PE