

Redukční ventil LR-1/8-F

Číslo dílu: 552420

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Membránový redukční ventil s průchozím napájením tlakem
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací napájecího tlaku se sekundárním odvětráním
Indikace tlaku	připraven G1/8
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...12 bar
Vstupní tlak 1	1 bar...20 bar
Max. hystereze tlaku	0.2 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	420 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:--]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...80 °C
Teplota média	-10 °C...80 °C
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	120 g
Způsob upevnění	montáž do panelu s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	slitina mědi