

## Držák vakuové přísavky

**ESH-HA-4-QS**

Číslo dílu: 189199

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost         | 5 mm                                                                           |
| Objem                      | 0.719 cm <sup>3</sup>                                                          |
| Montážní poloha            | libovoln.                                                                      |
| Konstrukce                 | Připojení vakua shora                                                          |
| Přiřazení držáku přísavky  | velikost 4                                                                     |
| Provozní médium            | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]                     |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                            |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-A1-L                                                                 |
| Okolní teplota             | 0 °C...60 °C                                                                   |
| Hmotnost výrobku           | 30 g                                                                           |
| Způsob upevnění            | kontramaticí                                                                   |
| Upevnění přísavky          | M6                                                                             |
| Připojení podtlaku (vakua) | QS-6                                                                           |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                                                               |
| Materiál těsnění           | NBR                                                                            |
| Materiál držáku            | hliník<br>mosaz, poniklovaná<br>POM<br>zušlechtěná ocel<br>silně legovaná ocel |