


Vodící jednotka mini DFC-10-5-P-A-GF

Číslo dílu: 189467

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vzdálenost těžiště užitečného zatížení k pohybové desce xs	15 mm
Zdvih	5 mm
Průměr pístu	10 mm
Provozní režim pohonné jednotky	pohyb. díl
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	kluzné vedení
Konstrukce	vedení
Snímání poloh	pro přiblížovací čidlo
Provozní tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Max. rychlost	1 m/s
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	0.05 Nm
Max. moment Mx	0.4 Nm
Max. užitečné zatížení v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti xs	12.2 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	35 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	47 N
Pohybující se hmotnost	8.8 g
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	8.8 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	2.8 g
Hmotnost výrobku	91 g
Pneumatické připojení	M5
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku

Parametr	Hodnota
Materiál pístitnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová