



# Uzavírací ventil HE-3-3/8-QS-5/16-U

Číslo dílu: 190870

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 3/2, bistabilní                                                          |
| Výběr přídavné funkce                                    | s funkcí odvětrání                                                       |
| Připojení pneumatiky 1                                   | NPT3/8                                                                   |
| Pneumatické připojení 2                                  | QS-5/16                                                                  |
| Druh ovládání                                            | ruční                                                                    |
| Způsob upevnění                                          | přímé upevnění průchozí dírou<br>Přímé upevnění přes závit<br>volitelně: |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 447.3 l/min                                                              |
| Jmenovitá světllost                                      | 3.5 mm                                                                   |
| Provozní tlak                                            | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                 |
| Okolní teplota                                           | 0 °C...60 °C                                                             |
| Materiál tělesa                                          | zesílený PTB                                                             |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| Funkce odvětrání                                         | nelze škrtit                                                             |
| Princip těsnění                                          | měkké                                                                    |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                                |
| Konstrukce                                               | pístové šoupátko                                                         |
| Způsob řízení                                            | přím.                                                                    |
| Směr proudění                                            | není reverzibilní                                                        |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                 |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                      |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Třída čistého prostoru                                   | Třída 4 podle ISO 14644-1                                                |
| Teplota média                                            | 0 °C...60 °C                                                             |
| Hmotnost výrobku                                         | 48 g                                                                     |
| Pneumatické připojení 3                                  | nesvedeno                                                                |
| Materiál závitového čepu                                 | mosaz, poniklováno                                                       |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál těsnění                                         | NBR                                                                      |