

Kompaktní válec ADN-4"-1 1/2"-A-P-A

Číslo dílu: 557176

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	1.5 in
Průměr pístu	4 "
Závit na pístnici / pohybové tyči	5/8-18 UNF-2A
Vychází z norem	ISO 21287
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Zakončení pístnice / pohybové tyče	vnější závit
Konstrukce	píst Pístnice Profilová trubka
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	jednostranná pístnice
Provozní tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-4 °F...176 °F
Energie nárazu v koncových polohách	1.84 ft lbf
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	1017 lbf
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	1059 lbf
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	20.2 oz
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	3.47 oz
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	76.3 oz
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.885 oz
Způsob upevnění	volitelně: s průchozí dírou s vnitřním závitem s příslušenstvím
Pneumatické připojení	NPT1/8

Parametr	Hodnota
Materiál lícovaných šroubů	ocel
Materiál víka	Hliníkový tlakový odlitek s povrchovou úpravou
Materiál dynamických těsnění	TPE-U(PU)
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel
Materiál trubky válce	tvárná hliníková slitina, hladce eloxováno