

Regulátor koncové polohy SPC11-POT-TLF

Číslo dílu: 192216

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zálohování dat	Paměť flash
Řídicí signály	Vstup dálkový/učení/levý/pravý pozice vstupu 1/2/3/4 výstup Error-Ready výstup pozice 1/2/3/4
Zobrazení	3 místa Barva červená displej se sedmi segmenty
Ovládací prvky	3 tlačítka fóliová klávesnice
Jištění výstupů	elektronick. max. vybavovací proud 500 mA prostřednictvím součtu všech výstupů
Počet digitálních výstupů	5
Počet digitálních vstupů	8
Provedení výstupů	podle IEC 61131-2 pozitivní logika (PNP) bez galvanického oddělení
Provedení vstupů	podle IEC 61131-2 pozitivní logika (PNP) bez galvanického oddělení
Filtrace vstupů	20 ms
Max. příkon s proporcionálním ventilem	1.1 A
Max. příkon bez proporcionálního ventilu	70 mA
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Příkon, vstup	4 mA
Proudová zatížitelnost na výstup	0.1 A
Přípustné výkyvy napětí	+/- 25 %
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Trvalá odolnost nárazům podle DIN/IEC 68, část 2-82	testováno podle stupně 2
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Parametr	Hodnota
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Odolnost vibracím podle DIN/IEC 68, část 2-6	testováno podle stupně 1
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	400 g
Elektr. příp. provoz.nap., vstupy a výstupy	15pólové SUB-D konektor
Elektrické připojení proporcionálního ventilu	7 pinů
Elektrické připojení, odměřování polohy	tvar A
Délka kabelu	0.3 m