

Šroubení L s nástrčnou koncovkou NPQM-LH-M5-Q6-P10

Číslo dílu: 558828

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	3.5 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	těsnicí kroužek
Tvar	tvar L
Velikost balení	10
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Jmenovitý utahovací moment	1 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	13.6 g
Způsob upevnění	dutý šroub s vnějším šestihranem
Připojení pneumatiky 1	vnější závit M5
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno
Materiál dutého šroubu	mosaz, poniklováno
Materiál těsnění hadice	NBR