


Vodící jednotka EGC-185- -FA

Číslo dílu: 558868

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní zdvih	50 mm...8500 mm
Velikost	185
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Max. zrychlení	50 m/s ²
Max. rychlost	5 m/s
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Momenty ploch 2. stupně lx	23400000 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně ly	27400000 mm ⁴
Max. síla Fy	15200 N
Max. síla Fz	15200 N
Max. odpor proti posuvu při chodu naprázdno	15 N
Max. moment Mx	529 Nm
Max. moment My	1157 Nm...1820 Nm
Max. moment Mz	1157 Nm...1820 Nm
Max. síla Fy, celý pohon	15200 N
Max. síla Fz, celý pohon	15200 N
Max. moment Mx, celý pohon	529 Nm
Max. moment My, celý pohon	1157 Nm...1820 Nm
Max. moment Mz, celý pohon	1157 Nm...1820 Nm
Moment setrvačnosti v krutu It	14100000 mm ⁴
Pneumatické připojení brzdy	M5
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krycího profilu	ABS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku eloxováno

Parametr	Hodnota
Materiál vedení saní	ocel
Materiál vodící lišty	ocel
Materiál saní	tvárná slitina hliníku eloxován