

Dorazový prvek YSRWJ-7-10-A

Číslo dílu: 192967

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	7
Zdvih	10 mm
Tlumení	samočinně nastavitelné měkká charakteristika
Montážní poloha	libovoln.
Jemné seřízení	0.03 mm
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Max. rychlost nárazu	3 m/s
Doba pro návrat do zákl. stavu při pokojové teplotě	0.2 s
Doba návratu do zákl. pol. při pokojové teplotě	1 s
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Délka tlumení	10 mm
Max. síla nárazu	300 N
Max. absorpce energie na zdvih	2 J
Max. absorpce energie za hodinu	15000 J
Max. zbytková energie	0.01 J
Síla na návrat do základ. pol.	1.7 N
Hmotnost výrobku	75 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	mosaz poniklováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel