


Paralelní chapadlo HGPT-35-A-B

Číslo dílu: 560210

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	35
Zdvih každé čelisti	8 mm
Max. přesnost při výměně	0.2 mm
Max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay	0.1 stupeň
Max. vůle úchopných čelistí Sz	0.02 mm
Rotační symetrie	0.2 mm
Opakovatelná přesnost chapadla	0.05 mm
Počet úchopných čelistí	2
Druh pohonu	pneumatick.
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Funkce chapadla	paralelní
Zajištění úchopné síly	bez
Konstrukce	nakloněná rovina nucený průběh pohybu
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	3 bar...8 bar
Provozní tlak profuku vzduchem	0 bar...0.5 bar
Max. pracovní frekvence chapadla	3 Hz
Min. čas na otevření při 6 barech	36 ms
Min. doba zavírání při 6 barech	67 ms
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla	180 g
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Celková úchopná síla při 6 barech, rozevření	490 N
Celková síla úchopu při 6 barech, sevření	458 N
Síla úchopu při 6 barech, rozevření, každá čelist	245 N
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření	229 N

Parametr	Hodnota
Moment setrvačnosti	2.807 kg.cm ²
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz	1800 N
Max. moment na čelisti Mx, statický	80 Nm
Max. moment na úchopné čelisti My, statický	60 Nm
Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický	50 Nm
Interval následného mazání vodicích prvků	5 MioCyc
Hmotnost výrobku	490 g
Způsob upevnění	vnitřním závitem a středící dutinkou s průchozím otvorem a středící dutinkou s průchozími dírami a lícovaným kolíkem s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem volitelně:
Připojení profuku vzduchem	M5
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krytky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál tělesa	eloxovaný hliník
Materiál čelistí chapadla	ocel, tvrzená