



# Vakuový ejektor VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2

Číslo dílu: 193537

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                           | Hodnota                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost Lavalovy trysky                                 | 0.7 mm                                        |
| Rozteč                                                             | 14 mm                                         |
| Montážní poloha                                                    | libovoln.                                     |
| Charakteristika ejektoru                                           | hluboký podtlak<br>Inline                     |
| Konstrukce                                                         | tvar T                                        |
| Provozní tlak pro max. průtok sání                                 | 7 bar                                         |
| Provozní tlak                                                      | 1 bar...8 bar                                 |
| Provozní tlak pro max. podtlak                                     | 5.8 bar                                       |
| Max. podtlak                                                       | 86 %                                          |
| Jmenovitý provozní tlak                                            | 6 bar                                         |
| Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře                       | 13.5 l/min                                    |
| Čas zavzdušnění po předchozím odsátí při jmenovitém provozní tlaku | 2.1 s                                         |
| Provozní médium                                                    | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                             | provoz s přimazáváním není možný              |
| Třída odolnosti korozi KBK                                         | 1 - nízké nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                                                       | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Teplota média                                                      | 0 °C...60 °C                                  |
| Okolní teplota                                                     | 0 °C...60 °C                                  |
| Max. utahovací moment                                              | 0.5 Nm                                        |
| Hmotnost výrobku                                                   | 22 g                                          |
| Způsob upevnění                                                    | s průchozí dírou<br>s příslušenstvím          |
| Připojení pneumatiky 1                                             | QS-6                                          |
| Pneumatické připojení 3                                            | QS-6                                          |
| Připojení podtlaku (vakuu)                                         | QS-6                                          |
| Upozornění k materiálu                                             | v souladu s RoHS                              |
| Materiál těsnění                                                   | NBR                                           |
| Materiál trysky                                                    | POM                                           |
| Materiál tělesa                                                    | zesílený POM                                  |
| Materiál proudové trysky                                           | tvárná slitina hliníku                        |

| Parametr          | Hodnota              |
|-------------------|----------------------|
| Materiál šroubení | mosaz<br>poniklováno |