

Vakuový ejektor VN-07-L-T3-PI4-VI4-RI4

Číslo dílu: 193582

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky	0.7 mm
Rozteč	14 mm
Montážní poloha	libovoln.
Charakteristika ejektoru	velký nasávaný průtok standard
Konstrukce	tvar T
Provozní tlak pro max. průtok sání	6.2 bar
Provozní tlak	1 bar...8 bar
Jmenovitý provozní tlak	6 bar
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře	38.8 l/min
Čas zavzdušnění po předchozím odsátí při jmenovitém provozní tlaku	0.5 s
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...60 °C
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. utahovací moment	0.5 Nm
Hmotnost výrobku	22 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 3	G1/8
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8
Materiál připojovacího závitu	Tvárný legovaný hliník, eloxovaný
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál trysky	POM
Materiál tělesa	zesílený POM
Materiál proudové trysky	tvárná slitina hliníku