

Škrticí ventil GRO-QS-6

Číslo dílu: 193973

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce škrčení
Připojení pneumatiky 1	QS-6
Pneumatické připojení 2	QS-6
Nastavovací prvek	rýhovaný šroub
Způsob upevnění	montáž do panelu s průchozí dírou s příslušenstvím volitelně:
Normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	245 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	430 l/min
Provozní tlak	0 bar...10 bar
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Materiál tělesa	zesílený PA
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Montážní poloha	libovoln.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	22 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál drážkované hlavy	PA, zesíleno
Materiál seřizovacího šroubu	silně legovaná ocel