



Kyvný pohon DSM-25-270-P1-A-B

Číslo dílu: 566207

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Úhel tlumení	7.5 stupeň
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň...246 stupeň
Úhel kyvu	0 stupeň...246 stupeň
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/desky s pevným dorazem na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Jemné seřízení	-6 stupeň
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	2 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. osová síla	50 N
Max. radiální síla	120 N
Teoretický krouticí moment při 6 barech	5 Nm
Přípustný moment setrvačnosti	0.045 kg.m ²
Hmotnost výrobku	715 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	ocel poniklováno
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku