


Elektromagnetický ventil CDVI5.0-MT2H-2X3GLS

Číslo dílu: 196661

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2x3/2, uzavřen, monostabilní
Druh ovládání	elektrick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	300 l/min
Pneumatický pracovní výstup	připojovací deska
Provozní napětí	24 V DC
Provozní tlak	3 bar...10 bar
Konstrukce	pístové šoupátko
Způsob návratu do základní polohy	pneumatická pružina
Jmenovitá světllost	5 mm
Princip těsnění	měkké
Pomocné ruční ovládání	tlačítkem
Způsob řízení	nepřímo řízené
Napájení řídícím tlakem	vnějš.
Směr proudění	není reverzibilní
Upozornění k nucené dynamizaci	frekvence spínání minimálně 1/měsíc
Řídící tlak	3 bar...8 bar
Hodnota b	0.14
Hodnota C	1.4 l/sbar
Spínací čas vyp.	22 ms
Spínací čas zap.	10 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	210 g
Způsob upevnění	lze našroubovat
Připojení odvětrání řídícího tlaku vzduchu 82/84	Připojovací deska
Připojení pneumatiky 1	Připojovací deska
Pneumatické připojení 2	Připojovací deska

Parametr	Hodnota
Pneumatické připojení 3	Připojovací deska
Pneumatické připojení 4	připojovací deska
Připojení pneumatiky 5	připojovací deska
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR TPE-O
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku