


Jednosměrný škrticí ventil GRLA-M5-QS-6-RS-D

Číslo dílu: 197578

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Připojení pneumatiky 1	QS-6
Pneumatické připojení 2	M5
Nastavovací prvek	rýhovaný šroub
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	115 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	70 l/min...110 l/min
Provozní tlak	0.2 bar...10 bar
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.2 bar...10 bar
Normální průtok ve směru škrčení 6 -> 0 barů	185 l/min
Normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	145 l/min...170 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Teplota média	-10 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	0.8 Nm
Hmotnost výrobku	14 g
Materiál závitového čepu	mosaz
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál seřizovacího šroubu	silně legovaná ocel, nerezová

Parametr	Hodnota
Materiál kavného připojení	tlakový odlitek ze zinku chromátováno