


Síťový modul CTEU-AS

Číslo dílu: 572555

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Protokol	AS-interface
Rozměry Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Rozteč	40 mm
Způsob upevnění	na elektrickém připojení na elektrickou připojovací desku
Hmotnost výrobku	90 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu nevyužitá připojení uzavřena
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Certifikát	c UL us - Listed (OL)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Indikace LED specifická pro výrobek	PS: napájení elektroniky a sílové napájení X1: stav modulu na I-Port 1 v systému
Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť	AS-i: provoz AS-Interface
Diagnostika	Chyba komunikace Diagnostika systému podpětí
Ovládací prvky	Přepínač DIL
Rozhraní průmyslové sítě, druh	AS-interface
Rozhraní průmyslové sítě, protokol	AS-Interface
Rozhraní průmyslové sítě, způsob připojení	konektor
Rozhraní pro průmyslovou síť, připojovací technika	M12x1, kódování A, podle EN 61076-2-101

Parametr	Hodnota
Rozhraní průmyslové sítě, počet pinů/žil	4
Rozhraní průmyslové sítě 2, funkce	připojení sítě, výstup napájení
Rozhraní sítě 2, způsob připojení	zásuvka
Rozhraní průmyslové sítě 2, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Rozhraní průmyslové sítě 2, počet pinů/žil	4
Maximální rozsah adres vstupů	2 byte
Maximální rozsah adres výstupů	2 byte
Parametrizace	Watchdog disable Watchdog enable
Interní čas cyklu	10 ms
Pomoc s konfigurací	žádn.
Rozsah provozního napětí, DC	20 V...31.6 V
Jmenovité provozní napětí DC	30 V
Max. napájení proudem	4 A
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 50 mA