

Jednosměrný škrticí ventil GR-1/4

Číslo dílu: 2101

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Nastavovací prvek	rýhovaný šroub
Způsob upevnění	montáž do vedení
Normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	370 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	150 l/min
Provozní tlak	0.5 bar...10 bar
Okolní teplota	-20 °C...75 °C
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Montážní poloha	libovoln.
Normální průtok ve směru škrčení 6 -> 0 barů	570 l/min
Normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	340 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hmotnost výrobku	80 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál seřizovacího šroubu	ocel pozinkováno