


# Konektor spojky KS4-N-9

Číslo dílu: 2153

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                                       | 7 mm                                                                |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot                     | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 711 l/min...1134 l/min                                              |
| Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778               | 770.7 l/min...1229.3 l/min                                          |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]                       |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | je možný mazaný provoz                                              |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                 |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                                      |
| Hmotnost výrobku                                         | 18 g                                                                |
| Připojení pneumatiky 1                                   | šroubení s nátrubkem 9 mm                                           |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                                    |
| Informace o materiálu                                    | mosaz, poniklováno                                                  |