


Elektrická napájecí zásuvka NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Číslo dílu: 573855

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Označení vedení	bez popisových štítků
Četnost připojování	100
Hmotnost výrobku	680 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, upozornění k výstupu kabelu	Výstup kabelu neodpovídá průmyslovému standardu. Přizpůsobeno ochrannému krytu CPX.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	G7/8, kódování podle NFPA/T3.5.29 R1-2007
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	5
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	5
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	5
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...300 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...300 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	9 A
Odolnost nárazům napětí	4 kV
Délka kabelu	2 m
Vlastnosti kabelu	standard
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	65 mm
Průměr kabelu	8.7 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,2 mm
Konstrukce kabelu	5 x 1,5 mm ²

Parametr	Hodnota
Jmenovitý průřez vodičem	1.5 mm ²
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	černá
Materiál tělesa	TPE-U(PUR)
Barva tělesa	černá
Materiál aretace šroubu	Mosaz, poniklovaná
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno