

# Otočný pohon ERMO-32

Číslo dílu: 2954698

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                              | Hodnota                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Velikost                              | 32                                                           |
| Konstrukce                            | Elektromechanický otočný pohon<br>s integrovanou převodovkou |
| Montážní poloha                       | libovoln.                                                    |
| Způsob upevnění                       | s vnitřním závitem                                           |
| Úhel kyvu                             | nekonečn.                                                    |
| Převodový poměr                       | 7:1                                                          |
| Jmenovitý moment                      | 5 Nm                                                         |
| Jmenovité otáčky                      | 50 1/min                                                     |
| Max. rychlost při 90 °                | 100 1/min                                                    |
| Energie nárazu v koncových polohách   | 0.00029 J                                                    |
| Vůle v pootočení                      | 0.2 stupeň                                                   |
| Opakovatelná přesnost                 | ±0,1 °                                                       |
| Max. osová síla                       | 450 N                                                        |
| Max. radiální síla                    | 550 N                                                        |
| Přípustný moment setrvačnosti         | 0.0164 kg.m <sup>2</sup>                                     |
| Hmotnost výrobku                      | 2200 g                                                       |
| Úhel celého kroku                     | 1.8 stupeň                                                   |
| Tolerance úhlu kroku                  | ±5 %                                                         |
| Moment setrvačnosti JO                | 0.39 kg.cm <sup>2</sup>                                      |
| Doba sepnutí                          | 100%                                                         |
| Jmenovité provozní napětí DC          | 24 V                                                         |
| Provozní napětí brzdy, DC             | 24 V                                                         |
| Příkon brzdy                          | 8 W                                                          |
| Přidržený moment brzdy                | 2.5 Nm                                                       |
| Moment setrvačnosti brzdy             | 0.013 kg.cm <sup>2</sup>                                     |
| Jmenovitý proud do motoru             | 4.2 A                                                        |
| Třída izolace                         | B                                                            |
| Druh motoru                           | krokový motor                                                |
| Vysílač polohy rotoru                 | inkrementální enkodér                                        |
| Rozhraní vysílače polohy rotoru       | RS422 TTL AB kanály + nulový index                           |
| Vysílač polohy rotoru, princip měření | optick.                                                      |

| Parametr                             | Hodnota                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Technika elektrického připojení      | konektor                                            |
| Certifikát                           | RCM Mark                                            |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)   | podle směrnice EU-EMV<br>podle směrnice EU-RoHS     |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro EMC<br>podle předpisů UK RoHS |
| Kód rozhraní, základ                 | E8-55                                               |
| Stupeň krytí                         | IP40                                                |
| Skladovací teplota                   | -20 °C...60 °C                                      |
| Okolní teplota                       | 0 °C...50 °C                                        |
| Relativní vlhkost vzduchu            | 0 - 85 %<br>bez kondenzace                          |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-zóna III                                  |
| Upozornění k materiálu               | v souladu s RoHS                                    |
| Materiál příruby                     | tvárná slitina hliníku<br>eloxováno                 |
| Materiál tělesa                      | tvárná slitina hliníku<br>eloxován                  |