


# Pohon s vřetenem EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK

Číslo dílu: 3013541

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                        | Hodnota                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pracovní zdvih                                                  | 300 mm                                                        |
| Velikost                                                        | 80                                                            |
| Rezerva zdvihu                                                  | 0 mm                                                          |
| Průměr vřetena                                                  | 15 mm                                                         |
| Stoupání vřetena                                                | 20 mm/ot                                                      |
| Montážní poloha                                                 | libovoln.                                                     |
| Vedení                                                          | vedení v kuličkových oběžných pouzdrech                       |
| Konstrukce                                                      | elektromechanická lineární osa<br>s kuličkovým tažným šroubem |
| Druh motoru                                                     | krokový motor<br>servomotor                                   |
| Druh vřetena                                                    | kuličkový šroub                                               |
| Max. zrychlení                                                  | 15 m/s <sup>2</sup>                                           |
| Max. rychlost                                                   | 1 m/s                                                         |
| Opakovatelná přesnost                                           | ±0,02 mm                                                      |
| Doba sepnutí                                                    | 100%                                                          |
| Shoda s LABS                                                    | VDMA24364-B2-L                                                |
| Stupeň krytí                                                    | IP40                                                          |
| Okolní teplota                                                  | -10 °C...60 °C                                                |
| Momenty ploch 2. stupně ly                                      | 981000 mm <sup>4</sup>                                        |
| Momenty ploch 2. stupně lz                                      | 1320000 mm <sup>4</sup>                                       |
| Max. síla Fy                                                    | 3050 N                                                        |
| Max. síla Fz                                                    | 3050 N                                                        |
| Max. síla Fy, celý pohon                                        | 3050 N                                                        |
| Max. síla Fz, celý pohon                                        | 3050 N                                                        |
| Fy při teoretické životnosti 100 km (z pohledu pouze vedení)    | 11236 N                                                       |
| Fz při teoretické životnosti 100 km (s ohledem pouze na vedení) | 11236 N                                                       |
| Max. moment Mx                                                  | 36 Nm                                                         |
| Max. moment My                                                  | 97 Nm                                                         |
| Max. moment Mz                                                  | 97 Nm                                                         |
| Max. moment Mx, celý pohon                                      | 36 Nm                                                         |
| Max. moment My, celý pohon                                      | 97 Nm                                                         |

| Parametr                                                     | Hodnota                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Max. moment Mz, celý pohon                                   | 97 Nm                               |
| Mx při teoretické životnosti 100 km (čistě z pohledu vedení) | 133 Nm                              |
| My při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení) | 357 Nm                              |
| Mz při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení) | 357 Nm                              |
| Max. radiální síla na hřídeli pohonu                         | 250 N                               |
| Max. posuvová síla Fx                                        | 650 N                               |
| Moment setrvačnosti v krutu It                               | 255000 mm <sup>4</sup>              |
| Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu                  | 0,346 kg.cm <sup>2</sup>            |
| Posuvová konstanta                                           | 20 mm/ot                            |
| Referenční životnost                                         | 5000 km                             |
| Materiál zadního víka                                        | Tvárný legovaný hliník,<br>eloxován |
| Materiál unášече                                             | tvárná slitina hliníku<br>eloxováno |
| Materiál profilu                                             | tvárná slitina hliníku<br>eloxováno |
| Upozornění k materiálu                                       | v souladu s RoHS                    |
| Materiál víka pohonu                                         | tvárná slitina hliníku<br>eloxován  |
| Materiál vedení saní                                         | ocel                                |
| Materiál vodící lišty                                        | ocel                                |
| Materiál saní                                                | tvárná slitina hliníku<br>eloxován  |
| Materiál matice vřetena                                      | ocel                                |
| Materiál vřetena                                             | ocel                                |