


Vodící jednotka EAGF-V2-KF-40-

Číslo dílu: 3038089

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Zdvih	1 mm...500 mm
Vůle při změně směru	0 µm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla Fy	1000 N
Max. síla Fy, statická	1260 N
Max. síla Fz	1000 N
Max. statická síla Fz na čelistech	1260 N
Max. moment Mx	44 Nm
Max. moment Mx statický	55 Nm
Max. moment My	52 Nm
Max. moment My, statický	65 Nm
Max. moment Mz	52 Nm
Max. moment Mz, statický	65 Nm
Posuvová síla	15 N
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	1283 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	2517 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	32 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	32 g
Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	38 mm
Přídavek těžiště pohybující se hmoty na 10 mm zdvihu	4.2 mm
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován

Parametr	Hodnota
Materiál pohybové desky	ocel