

Válec dle norem DSBG-320- -PPVA-N3

Číslo dílu: 3150987

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	1 mm...2250 mm
Průměr pístu	320 mm
Závit na pístnici / pohybové tyči	M48x2
Tlumení	nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Zakončení pístnice / pohybové tyče	vnější závit
Konstrukce	píst Pístnice Svorník trubka válce
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	jednostranná pístnice
Provozní tlak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Délka tlumení	65 mm
Délka tlumení, vysouvání	65 mm
Délka tlumení při zajištění	65 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	46385 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	48255 N
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	16912 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	249 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	50231 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	623 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem s příslušenstvím volitelně:
Pneumatické připojení	G1

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	Hliníkový odlitek, povrchová úprava
Materiál těsnění pístu	NBR
Materiál pístu	odlitek z hliníku
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel
Materiál stíracího kroužku pístní/pohybové tyče	NBR
Materiál těsnění tlumení	TPE-U(PU)
Materiál pístu tlumení	POM
Materiál trubky válce	tvárná hliníková slitina, hladce eloxováno
Materiál matice	ocel, pozinkováno
Materiál ložiska	kompozit z kovu a polymeru
Materiál matice objímky	ocel, pozinkováno
Materiál svorníků	silně legovaná ocel