

Kyvný pohon DSR-10-180-P

Číslo dílu: 33297

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	10
Úhel tlumení	2.4 stupeň
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Úhel kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	bez
Provozní tlak	2.5 bar...8 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	3 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	0.5 Nm
Hmotnost výrobku	100 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	M3
Materiál hnací hřídele	ocel poniklováno
Materiál těsnění	NBR