

# Vodící jednotka FENG-100- -KF

Číslo dílu: 34492

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                             | Hodnota                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Velikost                                             | 100                                     |
| Zdvih                                                | 10 mm...500 mm                          |
| Montážní poloha                                      | libovoln.                               |
| Vedení                                               | vedení v kuličkových oběžných pouzdrech |
| Konstrukce                                           | vedení                                  |
| Ochrana proti výbuchu                                | dbejte na upozornění v osvědčení        |
| Shoda s LABS                                         | VDMA24364-B2-L                          |
| Okolní teplota                                       | -20 °C...80 °C                          |
| Max. síla Fy                                         | 2300 N                                  |
| Max. síla Fy, statická                               | 3120 N                                  |
| Max. síla Fz                                         | 2300 N                                  |
| Max. statická síla Fz na čelistech                   | 3120 N                                  |
| Max. moment Mx                                       | 198 Nm                                  |
| Max. moment Mx statický                              | 268 Nm                                  |
| Max. moment My                                       | 197 Nm                                  |
| Max. moment My, statický                             | 267 Nm                                  |
| Max. moment Mz                                       | 197 Nm                                  |
| Max. moment Mz, statický                             | 267 Nm                                  |
| Posuvová síla                                        | 40 N                                    |
| Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu       | 77 g                                    |
| Základní hmotnost při zdvihu 0 mm                    | 12990 g                                 |
| Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu                   | 77 g                                    |
| Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm      | 47 mm                                   |
| Přídavek těžiště pohybující se hmoty na 10 mm zdvihu | 3.6 mm                                  |
| Způsob upevnění                                      | s vnitřním závitem                      |
| Upozornění k materiálu                               | v souladu s RoHS                        |
| Materiál vodícího prvku                              | zušlechtěná ocel                        |
| Materiál tělesa                                      | tvárný slitina hliníku, eloxováno       |
| Materiál pohybové desky                              | kalená ocel                             |