

Těsnicí kroužek OL-M5

Číslo dílu: 34634

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	ISO 16030
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-40 °C...100 °C
Ruční natažení při pokojové teplotě	ano
Jmenovitý utahovací moment	2.5 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	0.06 g
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dorazů	hliník
Materiál těsnění	HNBR