


# Elektromagnetický ventil VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1B2

Číslo dílu: 575479

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 3/2, v klidu uzavř., monostabil.       |
| Druh ovládání                                            | elektrick.                             |
| Velikost ventilu                                         | 26.5 mm                                |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 1000 l/min                             |
| Pneumatický pracovní výstup                              | G1/4                                   |
| Provozní napětí                                          | 24 V DC                                |
| Provozní tlak                                            | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar   |
| Konstrukce                                               | pístové šoupátko                       |
| Způsob návratu do základní polohy                        | pneumatická pružina                    |
| Certifikát                                               | c UL us - Recognized (OL)              |
| Námořní klasifikace                                      | viz. certifikát                        |
| Úřad, který vydal certifikát                             | DNVGL-TAA000011J                       |
| Stupeň krytí                                             | IP65<br>se zásuvkou<br>podle IEC 60529 |
| Jmenovitá světlost                                       | 6.3 mm                                 |
| Funkce odvětrání                                         | lze škrtit                             |
| Princip těsnění                                          | měkké                                  |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                              |
| Pomocné ruční ovládání                                   | s aretací<br>tlačítkem                 |
| Způsob řízení                                            | nepřímo řízené                         |
| Napájení řídicím tlakem                                  | interní                                |
| Směr proudění                                            | není reverzibilní                      |
| Překrytí                                                 | pozitivní překrytí                     |
| Hodnota b                                                | 0.3                                    |
| Hodnota C                                                | 4.7 l/sbar                             |
| Spínací čas vyp.                                         | 26 ms                                  |
| Spínací čas zap.                                         | 13 ms                                  |
| Doba sepnutí                                             | 100%                                   |
| Max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0             | 2000 μs                                |

| Parametr                                             | Hodnota                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Max. negativní kontrolní impulz při signálu 1        | 3600 µs                                                                    |
| Hodnoty cívek                                        | 24 V DC: 3,3 W                                                             |
| Přípustné výkyvy napětí                              | +/- 10 %                                                                   |
| Provozní médium                                      | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu               | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                   |
| Odolnost vibracím                                    | test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6         |
| Odolnost nárazům                                     | zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27 |
| Třída odolnosti korozi KBK                           | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                        |
| Shoda s LABS                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Třída čistého prostoru                               | Třída 6 podle ISO 14644-1                                                  |
| Teplota média                                        | -10 °C...60 °C                                                             |
| Řídící médium                                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| Okolní teplota                                       | -10 °C...60 °C                                                             |
| Hmotnost výrobku                                     | 297 g                                                                      |
| Elektrické připojení                                 | tvár B<br>podle průmyslového standardu (11 mm)                             |
| Způsob upevnění                                      | na připojovací lištu<br>s průchozí dírou<br>volitelně:                     |
| Připojení otvoru pro odvětrání ("dýchání") mechaniky | není svedeno                                                               |
| Připojení odvětrání řídícího tlaku 82                | M5                                                                         |
| Připojení pneumatiky 1                               | G1/4                                                                       |
| Pneumatické připojení 2                              | G 1/4                                                                      |
| Pneumatické připojení 3                              | G1/4                                                                       |
| Upozornění k materiálu                               | v souladu s RoHS                                                           |
| Materiál těsnění                                     | HNBR<br>NBR                                                                |
| Materiál tělesa                                      | tlakový odlitek z hliníku<br>lakováno                                      |
| Materiál pístového šoupátka                          | tvárná slitina hliníku                                                     |
| Materiál šroubů                                      | ocel, pozinkováno                                                          |