

# Šroubení L s převlečnou maticí GCK-3/8-PK-6-KU

Číslo dílu: 6271

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                     | 4.9 mm                                                                                  |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                                               |
| Tvar                                   | tvar L                                                                                  |
| Velikost balení                        | 10                                                                                      |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                       |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]                                            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                                                  |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                       |
| Okolní teplota                         | -10 °C...60 °C                                                                          |
| Připojení pneumatiky 1                 | vnější závit R3/8                                                                       |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 8 mm<br>pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 6 mm s maticí |
| Materiál převlečné matice              | POM                                                                                     |
| Materiál závitového čepu               | POM                                                                                     |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                                        |