

Rozdělovací blok FR-12-M5

Číslo dílu: 4525

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4.1 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 bar...16 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	3.5 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	40 g
Počet vývodů	12
Počet přívodů	1
Připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/8
Pneumatické připojení 2	Vnitřní závit M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	hliník eloxován