


Pohon s vřetenem ELGA-BS-KF-70- -

Číslo dílu: 8024918

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní zdvih	50 mm...900 mm
Velikost	70
Průměr vřetena	12 mm
Stoupání vřetena	10 mm/ot
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	elektromechanická lineární osa s kuličkovým tažným šroubem
Druh motoru	krokový motor servomotor
Druh vřetena	kuličkový šroub
Princip odměřování	inkrementální
Max. zrychlení	15 m/s ²
Max. otáčky	3000 1/min
Max. rychlost	0.5 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,02 mm
Doba sepnutí	100%
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Momenty ploch 2. stupně ly	165000 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně lz	472000 mm ⁴
Volnoběžný točivý moment při maximální rychlosti pohybu	0.24 Nm
Točivý moment naprázdno při minimální rychlosti pohybu	0.17 Nm
Max. síla Fy	1500 N
Max. síla Fz	1850 N
Max. síla Fy, celý pohon	1500 N
Max. síla Fz, celý pohon	1850 N
Fy při teoretické životnosti 100 km (z pohledu pouze vedení)	5520 N
Fz při teoretické životnosti 100 km (s ohledem pouze na vedení)	6808 N
Max. moment Mx	16 Nm
Max. moment My	132 Nm

Parametr	Hodnota
Max. moment Mz	132 Nm
Max. moment Mx, celý pohon	16 Nm
Max. moment My, celý pohon	132 Nm
Max. moment Mz, celý pohon	132 Nm
Mx při teoretické životnosti 100 km (čistě z pohledu vedení)	59 Nm
My při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení)	486 Nm
Mz při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení)	486 Nm
Vzdálenost mezi povrchem saní a středem vedení	51 mm
Max. radiální síla na hřídeli pohonu	220 N
Max. posuvová síla Fx	650 N
Moment setrvačnosti v krutu It	28300 mm ⁴
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	0.142 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JL na kg užitečného zatížení	0.0253 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JO	0.038 kg.cm ²
Posuvová konstanta	10 mm/ot
Referenční životnost	5000 km
Pohybující se hmotnost	804 g
Hmotnost přidavných saní	620 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	2160 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	33 g
Dynamický průhyb (pohybující se zátěž)	0,05 % délky pohonu, max. 0,5 mm
Statické prohnutí (zátěž v klidovém stavu)	0,1 % délky pohonu
Materiál zadního víka	Tvárný legovaný hliník, eloxován
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krycí pásky	páska z nerezové ušlechtilé oceli
Materiál víka pohonu	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál vedení saní	ocel
Materiál vodicí lišty	ocel
Materiál saní	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál matice vřetena	ocel
Materiál vřetena	ocel