

# Elektromagnetická cívka VACS-C-C1-1A

Číslo dílu: 8025335

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                   |
| Odpovídá normám                        | IEC 61010-1                                                 |
| Doba sepnutí                           | 100%                                                        |
| Třída izolace                          | H                                                           |
| Hodnoty cívek                          | 24 V AC: 50/60 Hz, příkon 2,5 VA při spínání, 1,8 VA trvale |
| Přípustné výkyvy napětí                | +/- 10 %                                                    |
| Certifikát                             | c UL us - Recognized (OL)                                   |
| Úřad, který vydal certifikát           | UL MH18122                                                  |
| Omezení okolní teploty a teploty médií | -10 - 50 °C                                                 |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| Teplota média                          | -10 °C...50 °C                                              |
| Stupeň krytí                           | IP65                                                        |
| Okolní teplota                         | -10 °C...60 °C                                              |
| Hmotnost výrobku                       | 35.8 g                                                      |
| Elektrické připojení                   | Tvar C<br>podle EN 175301-803                               |
| Způsob upevnění                        | s drážkovanou maticí                                        |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál tělesa                        | PA<br>ocel                                                  |
| Materiál elektromagnetické cívky       | měď<br>ocel<br>termoplast                                   |
| Materiál vinutí                        | měď                                                         |