

# Elektromagnetická cívka VACF-B-B2-7

Číslo dílu: 8030803

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Montážní poloha                        | libovoln.                                      |
| Odpovídá normám                        | IEC 61010-1                                    |
| Doba sepnutí                           | 100%                                           |
| Třída izolace                          | H                                              |
| Hodnoty cívek                          | 48 V DC: 3,4 W                                 |
| Přípustné výkyvy napětí                | +/- 10 %                                       |
| Certifikát                             | c UL us - Recognized (OL)                      |
| Námořní klasifikace                    | viz. certifikát                                |
| Úřad, který vydal certifikát           | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122                 |
| Omezení okolní teploty a teploty médií | -20 - 50 °C                                    |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi            |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Teplota média                          | -20 °C...50 °C                                 |
| Stupeň krytí                           | IP65                                           |
| Okolní teplota                         | -20 °C...60 °C                                 |
| Hmotnost výrobku                       | 55.9 g                                         |
| Elektrické připojení                   | tvar B<br>podle průmyslového standardu (11 mm) |
| Způsob upevnění                        | s drážkovanou maticí                           |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                               |
| Materiál tělesa                        | PA<br>ocel                                     |
| Materiál elektromagnetické cívky       | měď<br>ocel<br>termoplast                      |
| Materiál vinutí                        | měď                                            |