



Konektory

NECC-M-S-R3G8PP-HX-PN

Číslo dílu: 5195384

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Protokol	ethernet PROFINET
Dodatečné funkce	splňuje požadavky AIDA
Četnost připojování	750
Výstup kabelu	rovný
Hmotnost výrobku	90 g
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	RJ45
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	8
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	8
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	Push-Pull s aretací proti neúmyslnému vytažení
Elektrické připojení 2, připojovací technika	zařezávací svorka
Rozsah provozního napětí, DC	50 V
Jmenovité provozní napětí DC	50 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1.75 A
Odolnost nárazům napětí	1500 V
Stínění	lze o 360°
Vlastnosti přenosu	kategorie 5 podle ISO/IEC 11801 kategorie 5 podle TIA/EIA-568B
Ochrana před přímým a nepřímým dotekem	PELV
Kabelové šroubení	Pg11 šestihran OK20
Průměr kabelu	5.5 mm...10 mm
Průměr žíly	1.6 mm
Jmenovitý průřez vodičem	0.25 mm²...0.32 mm² AWG22 AWG23
Upozornění k průřezu přírodních vodičů	0,25 - 0,32 mm² pro 1-žilový vodič
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...70 °C

Parametr	Hodnota
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Požární zkouška	UL94 V-0
Třída znečištění	2
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku, poniklováno
Barva tělesa	stříbrná
Materiál těsnění	NBR TPE-V
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, poniklováno a pozlaceno
Přípustný izolační obal	PP PUR PVC