



Vakuový ejektor VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3

Číslo dílu: 526147

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky	0.95 mm
Rozteč	18 mm
Montážní poloha	libovoln.
Charakteristika ejektoru	hluboký podtlak standard
Konstrukce	tvar T
Provozní tlak pro max. průtok sání	3.1 bar
Provozní tlak	1 bar...8 bar
Provozní tlak pro max. podtlak	4.5 bar
Max. podtlak	89 %
Jmenovitý provozní tlak	6 bar
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře	25 l/min
Čas zavzdušnění po předchozím odsátí při jmenovitém provozním tlaku	1.1 s
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...60 °C
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. utahovací moment	0.5 Nm
Hmotnost výrobku	27 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	QS-6
Pneumatické připojení 3	QS-8
Připojení podtlaku (vakuu)	QS-8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál trysky	POM
Materiál tělesa	zesílený POM
Materiál proudové trysky	tvárná slitina hliníku

Parametr	Hodnota
Materiál šroubení	mosaz poniklováno