

Síťový modul CPX-FB11

Číslo dílu: 526172

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Protokol	DeviceNet
Rozměry Š x D x V	(vč. řadového propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnost výrobku	120 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	zesílený PA PC
Indikace LED specifická pro výrobek	M: upravit, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť	IO: stav vstupů/výstupů MS: stav modulu NS: stav sítě
Diagnostika specifická pro zařízení	Diagnostika orientovaná na kanál a modul Podpětí modulů Diagnostická paměť
Ovládací prvky	Přepínač DIL
Rozhraní průmyslové sítě	Zásuvka, Sub-D, 9-pólová konektor Sub-D, který lze smontovat MicroStyle: 2x M12x1, 5 pinů OpenStyle: svorkovnice, 5pólová
Maximální rozsah adres vstupů	64 byte
Maximální rozsah adres výstupů	64 byte
Parametrizace	Diagnostické chování Reakce bezpečná proti poruchám Vynucení kanálů Chování v režimu nečinnosti Nastavení signálu Systémový parametr
Přenosová rychlost	125, 250, 500 kbit/s

Parametr	Hodnota
Pomoc s konfigurací	Soubor EDS
Dodatečné funkce	Acyklický přístup k datům přes "Explicit Message" Kanálová diagnostika přes provozní sběrnici Quickconnect Spuštění parametrizace v prostém textu pomocí průmyslové sběrnice Procesní data týkající se stavu systému lze zobrazit Dodatečné diagnostické rozhraní pro ovládací jednotku
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 200 mA
Typy komunikace	Change of State cyklic. přímá zpráva Polled I/O Strobované vst./výst.