

# elektromagnetický ventil

## CPPSC1-M1H-B-H-QA



č. dílu: 527361  
výběhový výrobek

FESTO

pro ventilové terminály CPA-SC, nástrčné připojení QS shora, s nástrčným konektorem vzadu.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| funkce ventilu                            | 5/3 ve stř. pol. pod tlakem                                           |
| typ ovládání                              | elektrický                                                            |
| normální jmenovitý průtok                 | 140 l/min                                                             |
| provozní tlak                             | -0.9 ... 10 bar                                                       |
| konstrukce                                | pístové šoupě                                                         |
| stupeň krytí                              | IP20                                                                  |
| povolení                                  | c UL us - Recognized (OL)                                             |
| funkce odvětrání                          | lze škrtit                                                            |
| princip těsnění                           | měkký                                                                 |
| montážní poloha                           | libovol.                                                              |
| pomocné ruční ovládání                    | s aretací tlačítkem                                                   |
| typ řízení                                | nepřímo řízené                                                        |
| směr proudění                             | reversibilní                                                          |
| indikace polohy sepnutí                   | ano                                                                   |
| řídící tlak                               | 3 ... 8 bar                                                           |
| hodnota B                                 | 0.42                                                                  |
| hodnota C                                 | 0.573 l/sbar                                                          |
| vypínací čas                              | 25 ms                                                                 |
| spínací čas                               | 10 ms                                                                 |
| parametry cívky                           | 24V DC: 1W                                                            |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přímazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)        | podle směrnice EU-EMC                                                 |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1                                                                     |
| teplota média                             | -5 ... 50 °C                                                          |
| hladina akustického tlaku                 | 95 dB(A)                                                              |
| řídící médium                             | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| okolní teplota                            | -5 ... 50 °C                                                          |
| hmotnost výrobku                          | 40 g                                                                  |
| elektrické připojení                      | 3 piny konektor                                                       |
| typ upevnění                              | průchozí dírou                                                        |
| připojení pneumatiky 1                    | připojovací deska                                                     |
| připojení pneumatiky 2                    | QS-1/8                                                                |
| připojení pneumatiky 3                    | připojovací deska                                                     |
| připojení pneumatiky 4                    | QS-1/8                                                                |
| připojení pneumatiky 5                    | připojovací deska                                                     |
| informace o materiálu těsnění             | FPM<br>HNBR<br>NBR                                                    |
| informace o materiálu pouzdra             | hliníkový tlakový odlitek                                             |