


# Deska regulátoru VMPA14-B8-R2C2-C-06

Číslo dílu: 8043343

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Šířka                                  | 10.5 mm<br>14 mm                                         |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                |
| Pneumatická vertikální výstavba        | redukční ventil pro 2                                    |
| Funkce regulátoru                      | konstantní výstupní tlak<br>se sekundárním odvětráním    |
| Doplňkový manometr                     | možn.                                                    |
| Rozsah regulace tlaku                  | 2 bar...6 bar                                            |
| Vstupní tlak 1                         | 0.5 bar...10 bar                                         |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Stupeň krytí                           | IP65<br>podle IEC 60529                                  |
| Okolní teplota                         | -5 °C...50 °C                                            |
| Max. utahovací moment                  | 0.65 Nm                                                  |
| Hmotnost výrobku                       | 76 g                                                     |
| Způsob upevnění vertikální výstavby    | na řadovou připojovací desku                             |
| Připojení manometru                    | M5                                                       |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál ovládacího dílu               | PA                                                       |
| Materiál těsnění                       | NBR                                                      |
| Materiál tělesa regulátoru             | PA                                                       |