


# odměřovací jednotka ASDLP-125-120/140

č. dílu: 529090

FESTO

Odměřovací jednotka ASDLP se upevňuje do existujících drážek ve válci DLP. Válec DLP tak lze doplnit o odměřovací jednotku.



## katalogový list

| parametr                                 | hodnota                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| značka CE (viz prohlášení o shodě)       | podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) |
| kategorie ATEX pro plyny                 | II 2G                                   |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů  | c T6                                    |
| ATEX kategorie pro prach                 | II 2D                                   |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu | c 80°C                                  |
| Ex - teplota okolí                       | -20°C ≤ Ta ≤ +80°C                      |
| okolní teplota                           | -20 ... 80 °C                           |
| max. rychlost pojezdu                    | 0.05 m/s                                |
| zdvih                                    | 120 ... 140 mm                          |
| konstrukce                               | vřeteno s převodovkou                   |
| informace o materiálu pouzdra            | hliník legovaný pro tvárění             |
| informace o materiálu krytu              | hliník legovaný pro tvárění             |
| informace o materiálu tělesa saní        | hliník legovaný pro tvárění             |
| informace o materiálu rozhraní saní      | hliník legovaný pro tvárění             |
| informace o materiálu víka               | hliník legovaný pro tvárění             |
| informace o materiálu montážních svorek  | hliník legovaný pro tvárění             |
| informace o materiálu táhla              | vysoce legovaná nerezová ocel           |
| informace o materiálu těsnění ložiska    | NBR                                     |
| informace o materiálu těsnění pístnice   | TPE-U(PU)                               |
| převod dráhy na úhel kyvu                | 40 ... 120 deg                          |
| stupeň krytí                             | IP67                                    |
| třída odolnosti korozi KBK               | 3                                       |