

Zásuvka rychlospojky

NPHS-D6-M-G14

Číslo dílu: 8059275

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	8.2 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1750 l/min...1833 l/min
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	1897 l/min...1987 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Jmenovitý utahovací moment	7 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	173 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál pružiny	Vysoce legovaná nerezová ocel
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno
Materiál těsnění závitu	hliník HNBR
Materiál závitového dílu	mosaz, poniklováno
Materiál dutinky	tvárná slitina hliníku eloxováno, bez barvy
Materiál vnitřního kroužku	mosaz
Materiál koule	silně legovaná nerezová ocel
materiál uvolňovací objímky	mosaz, poniklováno