

Zásuvka rychlospojky NPHS-D6-M-G38

Číslo dílu: 8059276

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	10 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	2000 l/min...2100 l/min
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	2168 l/min...2276.4 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Jmenovitý utahovací moment	15 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	179 g
Připojení pneumatiky 1	Vnější závit G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál pružiny	Vysoce legovaná nerezová ocel
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno
Materiál těsnění závitu	hliník HNBR
Materiál závitového dílu	mosaz, poniklováno
Materiál dutinky	tvárná slitina hliníku eloxováno, bez barvy
Materiál vnitřního kroužku	mosaz
Materiál koule	silně legovaná nerezová ocel
materiál uvolňovací objímky	mosaz, poniklováno