

# Těsnicí kroužek OK-1/2

Číslo dílu: 531774

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vychází z norem                           | ISO 16030                                                         |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu    | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)          |
| Třída odolnosti korozi KBK                | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                               |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Okolní teplota                            | -10 °C...60 °C                                                    |
| Ruční natažení při pokojové teplotě       | ano                                                               |
| Jmenovitý utahovací moment                | 14 Nm                                                             |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 20 %                                                            |
| Hmotnost výrobku                          | 0.6 g                                                             |
| Pneumatické připojení                     | G1/2                                                              |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                  |
| Materiál dorazů                           | PA, zesíleno                                                      |
| Materiál těsnění                          | TPE-U(PU)                                                         |