


Přibližovací čidlo DADG-D-F8-40

Číslo dílu: 8072859

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 60947-5-2
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Jmenovitá spínací vzdálenost	0.6 mm
Zaručená spínací vzdálenost	0.64 mm
Redukční faktory	hliník = 0,55 ušlechtilá ocel St 18/8 = 0,8 měď = 0,5 mosaz = 0,65 ocel St 37 = 1,0
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Opakovatelná přesnost	0.01 mm
Spínací výstup	PNP
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Max. frekvence spínání	5000 Hz
Max. frekvence spínání DC	5000 Hz
Max. výstupní proud	100 mA
Úbytek napětí	2 V
Odolnost zkratu	pulsní
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...30 V
Zbytkové zvlnění	10 %
Proud při chodu naprázdno	10 mA
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické přípojky
Elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 1, připojovací technika	volný konec
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Délka kabelu	2 m
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Velikost	M4
Způsob upevnění	přišroubováno

Parametr	Hodnota
Způsob montáže	závazný
Hmotnost výrobku	32 g
Materiál tělesa	ocel
Stupeň krytí	IP67
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III