

# Tlumič nárazu DYEF-G8-M14-Y1

Číslo dílu: 8073908

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                       | Hodnota                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Velikost                       | M14                                                               |
| Zdvih                          | 1.2 mm                                                            |
| Tlumení                        | pružné tlumicí kroužky/desky bez kovového dorazu na obou stranách |
| Montážní poloha                | libovoln.                                                         |
| Snímání poloh                  | bez                                                               |
| Max. rychlost nárazu           | 0.8 m/s                                                           |
| Třída odolnosti korozi KBK     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                               |
| Shoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Okolní teplota                 | -10 °C...60 °C                                                    |
| Délka tlumení                  | 1.2 mm                                                            |
| Max. utahovací moment          | 8 Nm                                                              |
| Max. absorpce energie na zdvih | 0.45 J                                                            |
| Hmotnost výrobku               | 136.5 g                                                           |
| Způsob upevnění                | se závitovou dutinkou                                             |
| Upozornění k materiálu         | v souladu s RoHS                                                  |
| Materiál těsnění               | NBR                                                               |
| Materiál tělesa                | silně legovaná ocel                                               |