



# Elektromagnetický ventil

## JMFH-5-1/8-B-EX

Číslo dílu: 535930

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 5/2, bistabilní                                    |
| Druh ovládání                                            | elektrick.                                         |
| Šířka                                                    | 26 mm                                              |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 1000 l/min                                         |
| Pneumatický pracovní výstup                              | G1/8                                               |
| Provozní tlak                                            | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar                  |
| Konstrukce                                               | pístové šoupátko                                   |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)                       | podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX) |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU                | EPL Db (GB)<br>EPL Gb (GB)                         |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)                     | podle předpisů UK EX                               |
| Kategorie ATEX pro plyny                                 | II 2G                                              |
| Kategorie ATEX pro prach                                 | II 2D                                              |
| Typ ochrany proti výbuchu plynu                          | Ex h IIC T4 Gb                                     |
| Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu                  | Ex h IIIC T130°C Db                                |
| Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu                   | -5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C                                |
| Stupeň krytí                                             | IP65                                               |
| Jmenovitá světlost                                       | 8 mm                                               |
| Rozteč                                                   | 27 mm                                              |
| Princip těsnění                                          | měkké                                              |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                          |
| Pomocné ruční ovládání                                   | tlačítkem                                          |
| Způsob řízení                                            | nepřímo řízené                                     |
| Napájení řídicím tlakem                                  | interní                                            |
| Směr proudění                                            | není reverzibilní                                  |
| Překrytí                                                 | pozitivní překrytí                                 |
| Max. frekvence spínání                                   | 3 Hz                                               |
| Čas přepnutí                                             | 12 ms                                              |
| Max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0             | 2200 μs                                            |
| Max. negativní kontrolní impuls při signálu 1            | 3700 μs                                            |

| Parametr                               | Hodnota                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana proti výbuchu                  | zóna 1 (ATEX)<br>zóna 1 (UKEX)<br>zóna 2 (ATEX)<br>zóna 21 (ATEX)<br>zóna 21 (UKEX)<br>zóna 22 (ATEX) |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                         |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                                              |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                                                   |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                     |
| Skladovací teplota                     | -40 °C...60 °C                                                                                        |
| Teplota média                          | -5 °C...40 °C                                                                                         |
| Okolní teplota                         | -5 °C...40 °C                                                                                         |
| Hmotnost výrobku                       | 440 g                                                                                                 |
| Elektrické připojení                   | prostřednictvím cívky F, objednává se odděleně                                                        |
| Způsob upevnění                        | s průchozí dírou                                                                                      |
| Připojení odvětrání řídicího tlaku 82  | M5                                                                                                    |
| Připojení odvětrání řídicího tlaku 84  | M5                                                                                                    |
| Připojení pneumatiky 1                 | G1/8                                                                                                  |
| Pneumatické připojení 2                | G 1/8                                                                                                 |
| Pneumatické připojení 3                | G1/8                                                                                                  |
| Pneumatické připojení 4                | G1/8                                                                                                  |
| Připojení pneumatiky 5                 | G1/8                                                                                                  |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                                                      |
| Materiál těsnění                       | NBR                                                                                                   |
| Materiál tělesa                        | tlakový odlitek z hliníku                                                                             |