

Sada pro lisování pomocí serv YJKP

Číslo dílu: 8077950

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Lisovací síla	0 kN...17 kN
Pracovní zdvih	100 mm...400 mm
Délka kabelu	5 m...15 m
Frekvence snímání	1000 Hz
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Montážní poloha	libovoln.
Druh motoru	servomotor
Max. zrychlení	2 m/s ²
Doba sepnutí	100%
Posuvová rychlost	0 mm/s...250 mm/s
Přesnost v ± % FS	0.25 %FS
Max. užitečné zatížení	19.5 kg...95 kg
Hmotnost výrobku	5.5 kg...66.7 kg
Okolní teplota	0 °C...40 °C
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Stupeň krytí	IP20
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III