


Spojovací vedení NEBL-T12W4-E-5-N-LE4

Číslo dílu: 8080779

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-111
Certifikát	c UL us - Listed (OL)
Úřad, který vydal certifikát	UL E504946
Označení vedení	bez popisových štítků
Hmotnost výrobku	546 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování T dle EN 61076-2-111
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	4
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	4
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...63 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	12 A
Odolnost nárazům napětí	1.5 kV
Stínění	ne
Délka kabelu	5 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetěží
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	42 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	84 mm
Průměr kabelu	8.4 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,25 mm
Konstrukce kabelu	4 x 1,5 mm ²

Parametr	Hodnota
Jmenovitý průřez vodičem	1.5 mm ²
Konce vodičů	odizolováno
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-25 °C...80 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-25 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	černá
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál aretace šroubu	tlakový odlitek ze zinku, poniklováno
Materiál těsnění	NBR
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz
Materiál izolační dutinky	PP