

# Regulátor koncové polohy

## SPC11-INC

Číslo dílu: 537321

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                            | Hodnota                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zálohování dat                                      | Paměť flash                                                                                            |
| Řídicí signály                                      | Vstup dálkový/učení/levý/pravý<br>pozice vstupu 1/2/3/4<br>výstup Error-Ready<br>výstup pozice 1/2/3/4 |
| Zobrazení                                           | 3 místa<br>Barva červená<br>displej se sedmi segmenty                                                  |
| Ovládací prvky                                      | 3 tlačítka<br>fóliová klávesnice                                                                       |
| Jištění výstupů                                     | elektronick.<br>max. vybavovací proud 500 mA<br>prostřednictvím součtu všech výstupů                   |
| Počet digitálních výstupů                           | 5                                                                                                      |
| Počet digitálních vstupů                            | 8                                                                                                      |
| Provedení výstupů                                   | podle IEC 61131-2<br>pozitivní logika (PNP)<br>bez galvanického oddělení                               |
| Provedení vstupů                                    | podle IEC 61131-2<br>pozitivní logika (PNP)<br>bez galvanického oddělení                               |
| Filtrace vstupů                                     | 20 ms                                                                                                  |
| Max. příkon s proporcionálním ventilem              | 1.1 A                                                                                                  |
| Max. příkon bez proporcionálního ventilu            | 80 mA                                                                                                  |
| Jmenovité provozní napětí DC                        | 24 V                                                                                                   |
| Příkon, vstup                                       | 4 mA                                                                                                   |
| Proudová zatížitelnost na výstup                    | 0.1 A                                                                                                  |
| Přípustné výkyvy napětí                             | +/- 25 %                                                                                               |
| Certifikát                                          | RCM Mark                                                                                               |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)                  | podle směrnice EU-EMV<br>podle směrnice EU-RoHS                                                        |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)                | podle předpisů UK pro EMC<br>podle předpisů UK RoHS                                                    |
| Trvalá odolnost nárazům podle DIN/IEC 68, část 2-82 | testováno podle stupně 2                                                                               |
| Shoda s LABS                                        | VDMA24364-B2-L                                                                                         |

| Parametr                                      | Hodnota                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Relativní vlhkost vzduchu                     | 0 - 95 %<br>bez kondenzace    |
| Stupeň krytí                                  | IP65<br>podle IEC 60529       |
| Odolnost vibracím podle DIN/IEC 68, část 2-6  | testováno podle stupně 1      |
| Okolní teplota                                | 0 °C...50 °C                  |
| Hmotnost výrobku                              | 400 g                         |
| Elektr. příp. provoz.nap., vstupy a výstupy   | 15pólové<br>SUB-D<br>konektor |
| Elektrické připojení proporcionálního ventilu | zásuvka<br>M9<br>7 pinů       |
| Elektrické připojení, odměřování polohy       | 8 pinů<br>zásuvka<br>M12      |