

Saně mini DGST-25-200-Y12A

Číslo dílu: 8085198

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	200 mm
Seřiditelný rozsah koncových poloh / délky, vpředu	32 mm
Seřiditelný rozsah koncových poloh / délky vzadu	30.4 mm
Průměr pístu	25 mm
Provozní režim pohonné jednotky	pohyb. díl
Tlumení	externí hydraulické tlumení
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkách v kleci
Konstrukce	Dvojité písty Vidlice Pístnice Saně
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Max. rychlost	0.8 m/s
Opakovatelná přesnost	<= 0,02 mm
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 6 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	6 J
Délka tlumení	10 mm
Max. síla Fy	1170 N
Max. síla Fz	1170 N
Max. moment Mx	20 Nm
Max. moment My	17 Nm
Max. moment Mz	17 Nm

Parametr	Hodnota
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	495 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	589 N
Pohybující se hmotnost	2387 g
Hmotnost výrobku	5013 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	HNBR
Materiál vedení	POM TPE-E Vysoce legovaná ocel
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová